



# Systeme Oxy-Q

Un produit qui fait tout!

Codes : Oxy-Q 4 L (52880)  
EnviroFlex (3+1 HSP7983 - 2+2 HSP7984)



Choisir votre produit de nettoyage n'a jamais été aussi simple. Lorsqu'il s'agit de nettoyage, moins est toujours plus. Pourquoi ne pas simplifier votre processus de nettoyage en réduisant le nombre de produits de nettoyage requis pour accomplir la tâche? Oxy-Q combine la puissance du peroxyde d'hydrogène avec un désinfectant, créant une solution de nettoyage complète et non toxique. Oxy-Q offre des options illimitées de nettoyage : nettoyant de surfaces dures, nettoyant à plancher, nettoyant à tapis, nettoyage pour salles de toilettes, dégraissant, désinfectant et désodorisant. Tous ces produits dans une seule bouteille - simplement diluer selon votre application.

## Oxy-Q

Un produit qui fait tout!

- Plus de 500 applications
- 97 % de vos besoins de nettoyage adressé dans une seule bouteille
- Réduction de produits requis
- Solution durable qui est plus sécuritaire que l'eau de Javel
- Nettoie, dégraisse, désodorise et désinfecte
- Sécuritaire pour toutes les surfaces lavables
- Laisse vos fenêtres éclatantes de propreté
- Solution de nettoyage
- Excellent détachant à tapis
- Non toxique

### Dilutions

Désinfection	1:20
ECOLOGO (Certifié UL 2794)	1:80
Nettoyant pour surfaces dures	1:80
Nettoyant pour planchers et tapis	1:160
Nettoyant pour verres	1:256

Code :

52880 (4 L)

DIN:02457148



## Propulsé par l'oxygène

Contrairement à l'eau de Javel, le peroxyde d'hydrogène est simplement de l'eau avec une molécule supplémentaire d'oxygène. Il se décompose en oxygène et en eau, donc respecte l'environnement. Oxy-Q est un nettoyant multi-usage oxydant qui redéfinira la façon dont vous nettoyez. Vous obtiendrez non seulement des performances de nettoyage exceptionnelles, mais aussi une tranquillité d'esprit en sachant que vous utilisez un produit certifié ECOLOGO sûr et non toxique.

## La Monographie de Santé Canada

En juin 2015, Santé Canada a changé la réglementation pour la création d'un produit enregistré DIN pour les zones non critiques. Ils ont créé des critères spécifiques pour l'enregistrement du DIN pour la désinfection à large spectre qui tue un certain nombre de virus, de bactéries et de champignons individuels. Il est conçu pour traverser le spectre des microorganismes. Ils ne testent pas spécifiquement un type de virus, de bactéries ou de champignons, la monographie n'est pas utilisée si un produit tue des organismes spécifiques. Tous les produits commerciaux nécessitent un délai de 10 minutes pour la désinfection.



Health  
Canada

Santé  
Canada

La monographie est conçue pour : Industriel / institutionnel (ex : pour utilisation dans des environnements commerciaux, comme les écoles, les immeubles de bureaux); hôpital (ex.: pour utilisation sur des dispositifs médicaux non critiques, des surfaces environnementales et des objets inanimés dans les établissements de soins de santé, comme les hôpitaux, les cliniques dentaires, les maisons de soins infirmiers); traitement des aliments (ex. : pour utilisation dans les milieux de traitement des aliments, tels que les usines de transformation des aliments et d'autres installations commerciales de préparation des aliments); grange (ex. : pour utilisation dans des structures de logement d'animaux, comme dans les fermes, dans les volailles, les cliniques vétérinaires et les chenils).



### Voir Oxy-Q éliminer la compétition!

Visitez notre chaîne YouTube si vous souhaitez voir une vidéo d'Oxy-Q en action :

[www.youtube.com/user/dustbane1908](http://www.youtube.com/user/dustbane1908)



## Pourquoi toutes les bulles?

La formule désinfectante à base de peroxyde d'hydrogène d'Oxy-Q a été conçue pour s'étendre et couvrir la zone de nettoyage.

La mousse épaisse qui est créée lorsque le produit est pulvérisé soit avec une bouteille prête à l'emploi, ou un Eco Easy Fill capte la saleté et aide à l'emporter.



## Bouteille et étiquettes de lieu de travail

*4 étiquettes sont incluses dans chaque caisse d'Oxy-Q!*



Des bouteilles remplies qui sont idéales pour diluer Oxy-Q. Les utilisateurs peuvent identifier correctement et sécuritairement les chimiques dilués. Fabriquées à partir de matériel résistant aux produits chimiques, les étiquettes de lieu de travail indiquent les précautions de sécurité requise par la loi. Les étiquettes ont été conçues avec 3 applications de nettoyage.

Les trois catégories sont :

- Désinfectant
- Usages multiples (x2)
- Verre & fenêtre

*Codes:*

Bouteille de 710 ml : 63791      Pulvérisateur à gâchette moussant : 63927

Étiquettes de lieu de travail : 64720OXQ



## Cruche pour produit en vrac

*Remplir et verser facilement*

Cruche de 20 l de qualité commerciale, qui est conviviale pour une facilité de remplissage et de versement des produits dilués dans des bouteilles de vaporisation. Elle est translucide pour permettre de voir rapidement le niveau de liquide qui se trouve à l'intérieur. Idéal pour ranger les liquides sur une étagère.

*Codes:*

Cruche de 20 l : 51055      Couvercle : 51056      Robinet : 51057

L'Eco Easy Fill est un système de dilution portable à boucle fermée qui permet la dilution des produits n'importe où une source d'eau est disponible – aucune station de mélange n'est requise. Une solution économique au système de dosage qui s'affixe au mur, il s'installe en quelques secondes et est facile à utiliser. L'eau s'écoule à travers l'unité et la pression du venturi tire une quantité précise de concentré déni par le dispositif de dosage incorporé et le mélange à l'eau pour facilité la distribution. L'exactitude de la dilution est précise et infaillible. Ce système élimine les risques de déversements, prévient la perte de produit.

## Eco Easy Fill

### Système de dilution portable

- Simple comme 1-2-3 : insérer la paille dans le contenant, visser le système Eco Easy Fill sur la bouteille puis raccordé à une sortie d'eau
- Sécuritaire – prévient les fuites et le contact avec le produit
- S'installe en seconds – aucun montage nécessaire

### 4 dilutions disponibles :

Couleur	Dilution	Code	Application
●	1:20	51072	Désinfection
●	1:80	51092	ECOLOGO (Certié UL 2794) / Nettoyant pour surfaces dures
●	1:160	51093	Nettoyant pour planchers et tapis
●	1:256	51069	Nettoyant pour verres



### Système à circuit fermé

Élimine les déversements et l'exposition aux produits chimiques.

## Pompe distributrice/de dosage

S'attache directement aux bouteilles pour une utilisation sur place et offre une action de pompage hautement contrôlé à partir de sa buse fixe, avec des éclaboussures réduites et une sortie de liquide bien dirigée. Distribue 15 ml (0,5 oz) par pompe.

- Nettoyant pour planchers et tapis (1:160) = 2 pompes
- ECOLOGO (Certié UL 2794) / Nettoyant pour surfaces dures = 4 pompes

### Codes :

51773





Le nettoyage correct commence par une bonne dilution. Cette unité se connecte à la bouteille de chimiques Oxy-Q et crée un circuit fermée, un tuyau standard est utilisé comme source d'eau. Le système permet une manipulation sécuritaire des produits chimiques en empêchant toute fuite et contact direct.

## Système Enviro Flex

*Performance de nettoyage optimale!*

Le système EnviroFlex est facile à utiliser et s'installe en quelques minutes seulement. Le nouveau modèle a été redessiné avec un look moderne et élégant.

### Technologie AccuPro

Distribue avec précision la quantité de produits chimiques nécessaire. Doté d'une pression d'eau adaptable.

### Rentable

Maximiser l'utilisation de vos produits en effectuant vous même la dilution. Les systèmes de dilution représentent une solution économique et beaucoup moins couteuse que l'achat de produits prêt à utiliser.

### Technologie select valve

Le système peut être configuré avec 2 (1 gal./min) + 2 (3,5 gal./min) ou 3 (1 gal./min) + 1 (3,5 gal./min), pour permettre une flexibilité dans l'usage des produits ainsi que l'application. Un système personnalisé pour répondre à vos besoins.

### Option de haut ou bas débits

Combinaison de haut et bas débits grâce aux électeurs séparés, 1 gal./min ou 3,5 gal./min.

*Codes :*

HSP7983 (3+1)

HSP7984 (2+2)



## Distributrice industrielle


La distributrice industrielle et le complément parfait au EnviroFlex et Oxy-Q. La distributrice en métal robuste est conçue pour une utilisation dans un milieu humide ou sec. Elle convient aux bouteilles de 4 l, 4,5 l ou 5 l.

La distributrice s'affixe aux murs avec l'EnviroFlex et crée un système à circuit fermé qui élimine les éclaboussures et réduit les risques aux utilisateurs.

Code : 51777

### Affiches murales

Une affiche murale imperméable qui explique comment et à quoi nettoyer aux quatre taux de dilution est installée avec chaque système. Le graphique permet à de nombreux utilisateurs de nettoyer de manière constante avec Oxy-Q et EnviroFlex.



Affiches murales spécialement dessinées

### Coût d'utilisation

Un facteur important à considérer lors de l'achat d'un produit est le coût d'utilisation. La comparaison du prix du litre n'est pas une bonne indication du coût final payé. La formule pour obtenir le coût actuel en utilisation est la suivante :

(Prix / litre) / parties totales de la dilution = prix d'utilisation

Voici un exemple :

#### Désinfection

Dilution	Prix	Format
1:20	23,00 \$	4 L

$$23,00 \$ / 4 L = 5,75 / 21 = 0,27 \$$$

#### Nettoyage

Dilution	Prix	Format
1:80	23,00 \$	4 L

$$23,00 \$ / 4 L = 5,75 / 81 = 0,07 \$$$





## Vision

Être une entreprise en pleine croissance axée sur l'amélioration constante de la satisfaction du client par l'entremise de son personnel, de ses produits et de ses procédés.



### Proximité client

Rencontrer les attentes de nos clients..



### Exécuter

Livrer des résultats.



### Croissance

Être une entreprise en pleine croissance où les employés se développent professionnellement.



### Respectueux & inclusif

Démontrer du respect envers toutes les parties prenantes. Communiquer avec efficacité et écouter pour apprendre des autres.



### Les Produits Dustbane Ltée

25 pl. Pickering, Ottawa, ON K1G 5P4  
[www.dustbane.ca](http://www.dustbane.ca)